



75141930



IP20

## Sensore vetro KNX singolo comfort KNX - Serie TS Sensor vetro bianco polare

### Caratteristiche tecniche

#### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Funzioni

Con termostato per ambienti	Si
-----------------------------	----

#### Potenza

Corrente assorbita	12,50 mA
--------------------	----------

#### Serie

Profondità di installazione	24,20 mm
Profondità delle scatole da incasso	27 mm
Altezza	160 mm
Larghezza	86 mm
Profondità	37,70 mm

#### Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento	2
--------------------------------	---

#### Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

#### Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
Materiale	Vetro
finitura superficiale	Lucido

#### Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

#### Schermo

Con display	No
-------------	----

#### Testo

Funzione	Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane Funzione di blocco per superfici sensibili, ad es. per la pulizia della superficie del vetro
----------	--

#### Tipo di montaggio

Per installazione verticale

Temperatura	Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno
-------------	---

#### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----