




75141930



IP20

## Stakleni senzor, 1-struki, komfor/konfigurisan, sa BCU, KNX, p.bijela

### Tehničke karakteristike

#### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

#### Funkcije

Sa regulatorom sobne temperature Da

#### Snaga

Trenutna potrošnja 12,50 mA

#### Dimenzije

Ugrađena dubina 24,20 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 27 mm

Visina 160 mm

Širina 86 mm

Dubina 37,70 mm

#### Oprema

Broj aktorskih tačaka 2

#### Kontrole i indikatori

S LED indikacijom Da

#### Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Materijal Staklo

Obrada površine Sjajno

#### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

#### Ekran

Sa ekranom Ne

#### Tekst

Funkcija Za funkcije prekidača, tastera, regulatora svjetla i žaluzina  
Funkcija blokiranja površine senzora, npr. za čišćenje staklene površine

Način instalacije Za vertikalnu montažu

Temperatura Dodatni priključak za senzor vanjske temperature  
Integrirani senzor temperature za rad kao produžna jedinica kontrolera  
Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora ili  
vanjskog komunikacijskog objekta

#### Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da