



ESC325S

### Контактор безшумний 25А, 3НВ, 230В

#### Технічні характеристики

##### Під'єднання

Тип контактів	3NO
---------------	-----

##### Електричний струм

Номинальний струм	25 А
Допустимий номінальний струм для АС3	8,5 А

##### Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

##### Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4000 V
---	--------

##### Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

##### Напруга

Номинальна напруга ізоляції Ui	440 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	400 - 400 V
Командна напруга АС	230 - 230 V
Командна напруга DC	0 - 0 V

##### Умови використання

Робоча температура	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

##### Використання

Категорія використання	AC-7a/AC-7b
------------------------	-------------

##### Умови використання

Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C
--	-------------

##### Витривалість

Кількість механічних процесів	100000
Електрична тривкість - кількості циклів	30000

##### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	7,50 W
Пускова потужність, що поглинається	3,20 VA

##### Розміри

Висота	83 mm
Ширина	35,75 mm
Глибина	60 mm

##### Під'єднання

Кількість контактів	3
---------------------	---

##### Обладнання

Кількість контактів NO	3
Кількість контактів NC	0
З вимикачем для ручного перемикаччя	Hi

##### Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Поперечний переріз жорсткого провідника	1 - 10 mm <sup>2</sup>

##### Установлення, монтаж

Номинальний момент затягування	1,20 - 1,20 Nm
--------------------------------	----------------

##### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----