



2919



Przełącznik rozdzielający DMS z dodatkowymi wejściami sterującymi

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Prąd elektryczny

Pobór prądu podczas pracy	10 mA
Prąd znamionowy	4 A

Wymiary

Wymiary	71 x 45 mm
Wysokość montażu od szyny DIN	39 mm

Pojemność

Liczba modułów	2,50
----------------	------

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
----------------	-----------------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak