



2919



Rollotec scheidingsrelais met bijpostuitgang, DIN

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	4 A
Stroomverbruik tijdens bedrijf	10 mA

Afmetingen

Afmetingen	71 x 45 mm
Opbouwhoogte vanaf DIN-rail	39 mm

Capaciteit

Aantal modules	2,50
----------------	------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja