



2919



Žaluziové oddělovací relé na DIN lištu

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	4 A
Příkon během provozu	10 mA

Rozměry

Rozměry	71 x 45 mm
Výška nástavby od lišty DIN	39 mm

Kapacita

Počet modulů	2,50
--------------	------

Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
---------------	------------------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano