



2919



RolloTec cutoff relä RMD OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Elektrisk ström

Märkström	4 A
Strömförbrukning under drift	10 mA

Dimensioner

Dimensioner	71 x 45 mm
Monteringshöjd från DIN-skena	39 mm

Kapacitet

Antal moduler	2,50
---------------	------

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja