




2909

Draaidimmer (LED, R)

Technische karakteristieken

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
-----------	---------------------

Afmetingen

Diameter as	4 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	50 mm

Architectuur

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

Vermogen

Energieverbruik standby	0,20 W
-------------------------	--------

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp	3 - 40 W
------------------------	----------

Teksten

Dimprincipe	Fase-aansnijding
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniaturzekering)
Montagewijze	Met spreidklemmen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Bediening en controle	Geen Bluetooth-interface

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja