



2909

one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Materiały

Materiał Metal
Tworzywo sztuczne

Wymiary

Oś średnicy 4 mm
Zakres głębokości wbudowania 31 mm
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 50 mm

Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrotowy

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania 0,20 W

Oświetlenie

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania 3 - 40 W

Dodatkowe informacje

Zasada ściemniania Wyciecie fazy cut-on
Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniami (bezpiecznik)
Montaż Z pazurkami rozporowymi
Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi
Obsługa i kontrola Brak interfejsu Bluetooth

Sprzęt

Wejście modułów dodatkowych Nie

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak
Zgodność z RoHS Tak