




2909

Stmívač otočný 200W (R,LED), s jemným krokováním

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
----------	--------------------

Rozměry

Osa průměru	4 mm
Vestavěná hloubka	31 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	50 mm

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Otočný
-----------------------	--------

Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,20 W
---	--------

Osvětlení

Stmívatelné LED světlo 230 V	3 - 40 W
------------------------------	----------

Texty

Princip stmívání	Na náběžné hraně
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (jemná drátová pojistka)
Způsob montáže	S rozpěrnými příchytkami
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Provoz a kontrola	Žádné rozhraní Bluetooth

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano