



2909

## Β.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 200W / LED 40W

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

#### Υλικά

Υλικό Μέταλλο  
Πλαστικό

#### Διαστάσεις

Άξονας διαμέτρου 4 mm

Ενσωματωμένο βάθος 31 mm

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 50 mm

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Περιστροφικό

#### Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής 0,20 W

#### Φωτισμός

Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming 3 - 40 W

#### Κείμενο

Αρχή ρύθμισης φωτισμού Phase cut-on

Ασφάλεια Με ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης (ασφάλεια λεπτών καλωδίων)

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Λειτουργία και έλεγχος Δεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι