




2909

Vriddimmer 3-40W LED, insats med klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Material

Material	Metall Plast
----------	-----------------

Dimensioner

Axel diameter	4 mm
Inbyggnadsdjup	31 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	50 mm

Arkitektur

Styr/manöverelement	Roterande
---------------------	-----------

Ström

Strömförbrukning (standby)	0,20 W
----------------------------	--------

Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor	3 - 40 W
--------------------------	----------

Text

Dimrings princip	Framkantsdimring
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring)
Utförande	Med klor
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Drift och styrning	Inget Bluetooth-gränssnitt

Utrustning

Omformare ingång	Nej
------------------	-----

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja