



2909

Диммер поворотний, ЛН/ВВГЛ 20-200Вт, LED 3-40Вт, 230В

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга	230 - 230 V
----------------	-------------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Матеріали

Матеріал	Метал Пластик
----------	------------------

Розміри

Вісь діаметра	4 mm
Вбудована глибина	31 mm
Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	50 mm

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Поворотний
----------------------------------	------------

Потужність

Споживання енергії (режим очікування)	0,20 W
---------------------------------------	--------

Освітлення

Світлодіодна лампа 230 В з регульованою яскравістю	3 - 40 W
--	----------

Тексти

Принцип світлорегулювання	Увімкнення фази
Запобіжник	Коротке замикання та перевантаження (механічний запобіжник)
Режим встановлення	З розпірними лапками
Тип з'єднання	З гвинтовими клемми
Експлуатація та управління	Немає інтерфейсу Bluetooth

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так