




2909

Диммер поворотний, ЛН/ВВГЛ 20-200Вт, LED 3-40Вт, 230В

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга	230 - 230 V
----------------	-------------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Розміри

Вісь діаметра	4 mm
Вбудована глибина	31 mm
Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	50 mm

Потужність

Споживання енергії (режим очікування)	0,20 W
---------------------------------------	--------

Освітлення

Світлодіодна лампа 230 В з регульованою яскравістю	3 - 40 W
--	----------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes