




2930



**Przełącznik rozdzielający, mechanizm, zaciski śrubowe**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Zakres napięcia pracy | 230 - 230 V |
|-----------------------|-------------|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Prąd elektryczny**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Pobór prądu podczas pracy | 10 mA |
|---------------------------|-------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Prąd znamionowy | 3 A |
|-----------------|-----|

**Wymiary**

|         |            |
|---------|------------|
| Wymiary | 52 x 22 mm |
|---------|------------|

**Dodatkowe informacje**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi |
|----------------|-----------------------|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
|---------------------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|