



2998



Potentiomètre rotatif DALI TW avec bloc secteur, réglage continu, com. d'ecl.

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Éclairage

Température de couleur 2000 - 10000 K

Connectivité

Variateur DALI Oui

Dimensions

Diametre de l'axe	4 mm
Profondeur de montage	31 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	50 mm

Courant électrique

Courant de commande 52 - 52 mA

Textes

Éclairage	Par ex. pour les lampes fluorescentes, les lampes halogènes BT et les LED
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Adapté à

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui