



2998



Draai-potentiometer DALI met voeding, Tunable White, met soft-klik

Technische karakteristieken

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Verlichting

Kleurtemperatuur 2000 - 10000 K

Connectiviteit

Dimbaar DALI Ja

Afmetingen

Diameter as	4 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	50 mm

Elektrische Stroom

Stuurstroom 52 - 52 mA

Teksten

Verlichting	Bijvoorbeeld fluorescerende lampen, LS-halogenenlampen en led
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

Geschikt voor

Serie berker K.x / Serie berker Q.x / Serie berker R.x / Serie berker S.x

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja