



2998



Potenziometro a manopola DALI con scatto soft, tunable white, con alimentatore

Caratteristiche tecniche

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Illuminazione

Temperatura di colore K 2000 - 10000 K

Connettività

Dimmerabile DALI Sì

Serie

Asse del diametro 4 mm

Profondità di installazione 31 mm

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 50 mm

Corrente

Corrente di controllo 52 - 52 mA

Testo

Illuminazione Ad esempio, lampade fluorescenti, lampade alogene NV e LED

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Fusibile Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)

Adatto per

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì