



2998



**one.platform Potencjometr obrotowy DALI z wbudowanym zasilaniem, Tunable White**

**Właściwości techniczne**

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Oświetlenie**

Temperatura barwowa 2000 - 10000 K

**Łączność**

Ściemniacz DALI Tak

**Wymiary**

Oś średnicy 4 mm

Zakres głębokości wbudowania 31 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 50 mm

**Prąd elektryczny**

Prąd sterowania 52 - 52 mA

**Dodatkowe informacje**

Oświetlenie Np. lampy fluorescencyjne, lampy halogenowe NN i lamp LED

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

**Odpowiednie do**

Berker B.x / K.x / Q.x / R. x

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak