



2998



Draai-potentiometer DALI met voeding, Tunable White, met soft-klik

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Verlichting

Kleurtemperatuur 2000 - 10000 K

Aansluitmogelijkheden

Dimbaar DALI Ja

Afmetingen

Diameter as	4 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	50 mm

Stroom / temperatuur

Stuurstroom 52 - 52 mA

Teksten

Verlichting	Bijvoorbeeld fluorescerende lampen, LS-halogenlampen en led
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

Geschikt voor

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja