



2998



Potenciômetro rotativo DALI, c/ fonte

Características técnicas

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Iluminação

Temperatura de cor 2000 - 10000 K

Conetividade

Regulação DALI Sim

Dimensões

Eixo de diâmetro	4 mm
Profundidade da montagem	31 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	50 mm

Corrente elétrica

Corrente de comando 52 - 52 mA

Texto

Iluminação	Por exemplo, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de halogéneo de baixa tensão e LED
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrônico)

Adequado para

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim