



2998



Otočný potenciometr DALI s řízením barvy a integ. síťovým napájecím zdrojem

Technické vlastnosti

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Osvětlení

Teplota chromatičnosti 2000 - 10000 K

Konektivita

Stmívání DALI Ano

Rozměry

Osa průměru 4 mm

Vestavěná hloubka 31 mm

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 50 mm

Elektrický proud

Řídicí proud 52 - 52 mA

Texty

Osvětlení Např. zářivky, halogenové výbojky a LED

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Pojistka Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)

Vhodné pro

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano