



2998



Triddimmer DALI Tunable White, master

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Belysning

Färgtemperatur 2000 - 10000 K

Anslutning

Dimning DALI Ja

Dimensioner

Axel diameter 4 mm

Inbyggnadsdjup 31 mm

Höjd 71 mm

Bredd 71 mm

Djup 50 mm

Elektrisk ström

Styrström 52 - 52 mA

Text

Belysning T.ex. lysrör, halogenlampor och LED

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Säkring Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)

Lämplig för

Q.x / S.x/B.x

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja