



2998



DALI-потенціометр з регулюванням білого, з блоком живлення, Soft-блокування

Технічні характеристики

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Освітлення

Колірна температура 2000 - 10000 K

Підключення

Світлорегулювання DALI Так

Розміри

Вісь діаметра 4 mm

Вбудована глибина 31 mm

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 50 mm

Електричний струм

Керуючий струм 52 - 52 mA

Тексти

Освітлення Наприклад, люмінесцентні лампи, NV-галогенні лампи та світлодіоди

Тип з'єднання З гвинтовими клеммами

Запобіжник Захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)

Сумісний із

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так