



2998



DALI-потенціометр з регулюванням білого, з блоком живлення, Soft-блокування

Технічні характеристики

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Освітлення

Колірна температура 2000 - 10000 K

Розміри

Вісь діаметра 4 mm

Вбудована глибина 31 mm

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 50 mm

Електричний струм

Керуючий струм 52 - 52 mA

Сумісний із

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

Sustainability

Відповідність REACH Yes

Відповідність RoHS Yes