



2997



Potentiomètre rotatif DALI Tunable white, réglage continu, commande d'éclairage

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Éclairage

Température de couleur 2000 - 10000 K

Connectivité

Variateur DALI Oui

Dimensions

Diamètre de l'axe	4 mm
Profondeur de montage	31 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	50 mm

Textes

Éclairage	Par ex. pour les lampes fluorescentes, les lampes halogènes BT et les LED
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Adapté à

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui