



2997



Draai-potentiometer DALI, Tunable White, met soft-klik

Technische karakteristieken

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Verlichting

Kleurtemperatuur 2000 - 10000 K

Connectiviteit

Dimbaar DALI Ja

Afmetingen

Diameter as 4 mm

Inbouwdiepte 31 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 50 mm

Teksten

Verlichting Bijvoorbeeld fluorescerende lampen, LS-halogenenlampen en led

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

Geschikt voor

Serie berker K.x / Serie berker Q.x / Serie berker R.x / Serie berker S.x

Duurzaamheid

REACH conform Ja

RoHS conform Ja