



2997



Potenziometro a manopola DALI con scatto soft, tunable white

Caratteristiche tecniche

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Illuminazione

Temperatura di colore K 2000 - 10000 K

Connettività

Dimmerabile DALI Sì

Serie

Asse del diametro 4 mm

Profondità di installazione 31 mm

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 50 mm

Testo

Illuminazione Ad esempio, lampade fluorescenti, lampade alogene NV e LED

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Fusibile Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)

Adatto per

K.x / Q.x / R.x / S.x / B.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì