



2997



### Potenziometro a manopola DALI con scatto soft, tunable white

#### Caratteristiche tecniche

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Illuminazione

Temperatura di colore K	2000 - 10000 K
-------------------------	----------------

##### Connettività

Dimmerabile DALI	Si
------------------	----

##### Serie

Asse del diametro	4 mm
Profondità di installazione	31 mm
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	50 mm

##### Testo

Illuminazione	Ad esempio, lampade fluorescenti, lampade alogene NV e LED
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Fusibile	Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)

#### Adatto per

BERKER K.x / BERKER Q.x / BERKER R.x / BERKER S.x/B.x

#### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si