



2997



## one.platform Potencjometr obrotowy DALI, Tunable White

### Właściwości techniczne

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Oświetlenie

Temperatura barwowa 2000 - 10000 K

#### Łączność

Ściemniacz DALI Tak

#### Wymiary

Oś średnicy 4 mm

Zakres głębokości wbudowania 31 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 50 mm

#### Dodatkowe informacje

Oświetlenie Np. lampy fluorescencyjne, lampy halogenowe NN i lamp LED

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

#### Odpowiednie do

Berker B.x / K.x / Q.x / R. x

#### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak