



2997



one.platform Potencjometr obrotowy DALI, Tunable White

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Oświetlenie

Temperatura barwowa 2000 - 10000 K

Łączność

Ściemniacz DALI Tak

Wymiary

Oś średnicy 4 mm

Zakres głębokości wbudowania 31 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 50 mm

Dodatkowe informacje

Oświetlenie Np. lampy fluorescencyjne, lampy halogenowe NN i lamp LED

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

Odpowiednie do

Berker B.x / Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak