



2997



Potenciômetro rotativo DALI

Características técnicas

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Iluminação

Temperatura de cor 2000 - 10000 K

Conetividade

Regulação DALI Sim

Dimensões

Eixo de diâmetro 4 mm

Profundidade da montagem 31 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 50 mm

Texto

Iluminação Por exemplo, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de halogéneo de baixa tensão e LED

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Fusível À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)

Adequado para

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim