



2997



### Potenciômetro rotativo DALI

#### Características técnicas

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Iluminação

Temperatura de cor	2000 - 10000 K
--------------------	----------------

##### Conectividade

Regulação DALI	Sim
----------------	-----

##### Dimensões

Eixo de diâmetro	4 mm
Profundidade da montagem	31 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	50 mm

##### Textos

Iluminação	Por exemplo, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de halogéneo de baixa tensão e LED
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Fusível	À prova de curto-círcuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)

#### Adequado para

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim