



2997



Otočný potenciometr DALI s řízením barvy

Technické vlastnosti

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Osvětlení

Teplota chromatičnosti	2000 - 10000 K
------------------------	----------------

Konektivita

Stmívání DALI	Ano
---------------	-----

Rozměry

Osa průměru	4 mm
Vestavěná hloubka	31 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	50 mm

Texty

Osvětlení	Např. zářivky, halogenové výbojky a LED
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)

Vhodné pro

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano