



HXC014H

Podpěťová spoušť h250-h630, 200-240V AC

Technické vlastnosti

Výkon

Spotřeba při ovládání	2,80 VA
-----------------------	---------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------

Napětí

Ovládací napětí AC	200 - 240 V
--------------------	-------------

Ovládací napětí DC	0 - 0 V
--------------------	---------

Funkce

Opožděné	Ne
----------	----

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----