



FWB74GS

Coffret FWB,univers, saillie, classell, IP44, porte transp., 1100x1050x161mm,QC

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Equipement

Nombre de rails	28
Nombre de rangées	28
Nombre de travée de large	4
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

Capacité

Nombre de modules	336
-------------------	-----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	1100 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	165 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1

Dimensions

Largeur en modules	48
--------------------	----

Couvercle, porte

Type de poignée	Loquet
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	16
---------------------------	----

Matière

Matériau	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP44

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----