



29516086



**Segnale luminoso a LED, RGB Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 230 V

**Potenza**

Potenza assorbita 2 W

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Illuminazione**

Tipo di lampada LED

**Materiali**

Colore Antracite

Codice RAL 7021

finitura superficiale Vellutato

Materiale Metallo  
Plastica

Trattamento Verniciato

**Serie**

Altezza 70 mm

Larghezza 70 mm

Profondità 50 mm

**Connessione**

Sezione del cavo 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Testo**

Illuminazione Colori luce bianco freddo, bianco caldo, blu, arancione, rosso, verde, viola (magenta) e visualizzazione a scorrimento dei colori richiamabile tramite pulsante  
Arrestare lo scorrimento dei colori al punto preferito tramite il pulsante.

Etichettatura Lamine con stampa di simboli inseribili

Stampa Senza stampa

**Adatto per**

Q.x

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì