



HXF005H

Bobina a lancio di corrente 380-450V AC per interruttore scatolato h3 h1600

Caratteristiche tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto 2,93 VA

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP4X

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC 380 - 450 V

Tensione di comando DC 0 - 0 V

Tensione nominale d'impiego CA 380 - 450 V

Tensione nominale in DC 0 - 0 V