



HW4E340FB

Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 4000A 3P fast, för sentinel TU

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

| | |
|---|--------|
| Märkström | 4000 A |
| Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2 | 66 kA |
| Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2 | 66 kA |
| Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2 | 66 kA |

Uthållighet

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Mekanisk livslängd (omkopplingar) | 20000 |
|-----------------------------------|-------|

Spänning

| | |
|------------------------------------|---------|
| Nominell isolationsspänning Ui | 1000 V |
| Nominell impulsskyddsspänning Uimp | 12000 V |
| Matarspänning | AC |

Resistans

| | |
|----------------|---------------|
| Inre resistans | 7 $\mu\Omega$ |
|----------------|---------------|

Arkitektur

| | |
|---------------------------|------|
| Antal poler | 3 |
| Enhetens konstruktionstyp | Fast |

Hållbarhet

| | |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |