



60051

Delesteur tele-information pour chauff élec 2 voies tournantes 2 entrees 230V

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Capacité

Nombre de modules 2

Conditions d'utilisation

Température de service 0 - +50 °C

Température de stockage/transport -20 - +60 °C

Dimensions

Hauteur 80 mm

Largeur 35 mm

Profondeur 60 mm

Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V

Photos | dessins

