



HW1E416FE



### Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 1600A 4P Fixe pour TU sentinel Energy

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	1600 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2	66 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2	55 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2	55 kA

##### Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

##### Architecture

Nombre de pôles	4
Type de pôles	4P4D N:0/50/100/200%

##### Déclenchements

Temps de réponse à la fermeture	50 ms
---------------------------------	-------

##### Architecture

Type de boîtier	Montage fixe
-----------------	--------------

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

#### Illustrations | dessins

