



HW1E416FE



**Interruttore automatico aperto hw+ HW1 66kA 1600A 4P fisso sentinel Energy**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	1600 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	66 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	55 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	55 kA

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	12000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC



**Architettura**

Numero di poli	4
Numero di poli	4P4D N:0/50/100/200%

**Unità di sgancio**

Tempo di risposta alla chiusura	50 ms
---------------------------------	-------

**Architettura**

Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata
-------------------------------------	-------------------

**Sostenibilità**

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

**Illustrazioni | Disegni**

