



1077710300

Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ Κ.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Περιστροφικό

Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Κωδικός RAL 9006

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Αλουμίνιο

Μεταχείριση Ανοδιωμένο

Διαστάσεις

Ύψος 70 mm

Πλάτος 55 mm

Βάθος 20 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP44

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης

Κείμενο

Σήμανση Με αποτύπωμα

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Κεντρική πλάκα καλύμματος

Κατάλληλο για

Κ.Χ