



HXA015H

Bob. mín. tensão 400V AC x160/P630

Características técnicas

Potência

Consumo à chamada 2,30 VA

Segurança

Índice de proteção IP IP4X

Tensão

Tensão de comando AC 380 - 450 V

Tensão de comando DC 0 - 0 V

Funções

Atrasado Não