



FC333

Volle deur h.900mm b.620mm

#### Technische karakteristieken

##### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 900 mm |
| Breedte | 620 mm |
| Diepte  | 56 mm  |

##### Deksel, deur

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Deuris transparant | Nee      |
| Aantal kastdeuren  | 1        |
| Type kastdeur      | Deurslot |
| Aantal sloten      | 1        |

##### Materiaal

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| RAL-kleur              | 9010      |
| Kleur                  | Helderwit |
| Materiaal              | Staal     |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt    |

##### Veiligheid

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse I |
| Beschermingsgraad IP | IP43             |
| Type slot            | Kwartslag slot   |

##### Uitrusting

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 2 |
|-----------------------------|---|

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|