



RED013X



Alimentation 28 VDC / 1,25 A rail DIN

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

3

Dimensions

Hauteur

93 mm

Largeur

52 mm

Profondeur

68 mm

Raccordement

Nombre d'interphones pouvant être raccordés

32

Conditions d'utilisation

Température de service

5 - 40 °C

Installation, montage

Montage sur

Rail DIN

Tension

Tension d'entrée

230 - 230 V

Tension de sortie

28 - 28 V

Tension de service

230 - 230 V

Courant électrique

Courant de sortie

1250 mA

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP20

Textes

Raccordement

Tension d'entrée
Tension de sortie

Durabilité

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui