Fiche technique du produit
RED013X



RED013X

IP20

Alimentation 28 VDC / 1,25 A rail DIN

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	3

Dimensions

Hauteur	93 mm
Largeur	52 mm
Profondeur	68 mm

Raccordement

Nombre d'interphones pouvant être raccordés	32

Conditions d'utilisation

Température de service	5 - 40 °C

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN

Tension

Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de sortie	28 - 28 V
Tension de service	230 - 230 V

Courant électrique

Courant de sortie	1250 mA

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20

Textes

Raccordement	Tension d'entrée Tension de sortie

Durabilité

REACh-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui