




2973

one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Materiał Metal
Tworzywo sztuczne

Wymiary

Oś średnicy 4 mm
Zakres głębokości wbudowania 24 mm
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 43 mm

Architektura

Element sterujący/obsługowy Łącznik przyciskowy i obrotowy

Oświetlenie

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania 3 - 60 W

Dodatkowe informacje

Zasada ściemniania Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"
Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Napięcie Sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu
Montaż Z pazurkami rozporowymi
Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi
Obsługa i kontrola Brak interfejsu Bluetooth

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
Zgodność z RoHS Tak