




2973

Universele draaidimmer (LED, R, L, C), met soft-klik

Technische eigenschappen

Spanning	
Bedrijfsspanning	230 - 230 V

Frequentie	
Frequentie	50 - 60 Hz

Materiaal	
Materiaal	Metaal Kunststof

Afmetingen	
Diameter as	4 mm
Inbouwdiepte	24 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	43 mm

Uitvoering	
Bedieningselement	Druk- en draaischakelaar

Verlichting	
Dimbare 230 V LED-lamp	3 - 60 W

Teksten	
Dimprincipe	Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Spanning	Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk
Montagewijze	Met spreidklemmen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Bediening en controle	Geen Bluetooth-interface

Duurzaamheid	
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja