



2973

## Univerzální otočný stmívač 210 W (R, L, LED)

### Technické vlastnosti

#### Napětí

Provozní napětí 230 - 230 V

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Materiál

Materiál Kov  
Umělá hmota

#### Rozměry

Osa průměru 4 mm  
Vestavěná hloubka 24 mm  
Výška 71 mm  
Šířka 71 mm  
Hloubka 43 mm

#### Architektura

Řídicí/ovládací prvek Tlačítkový a otočný spínač

#### Osvětlení

Stmívatelné LED svítidlo 230 V 3 - 60 W

#### Texty

Princip stmívání S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"  
Pojistka Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)  
Napětí Napěťová zkouška je možná bez demontáže  
Způsob montáže S rozpěrnými příchytkami  
Typ připojení Se šroubovými svorkami  
Provoz a kontrola Žádné rozhraní Bluetooth

#### Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano  
V souladu se směrnicí RoHS Ano